

Kontrolinių kaiščių rinkinys medinėje dėžutėje 2 tolerancijos klasė, Tipas: 81



Užsakymo data

Užsakymo numeris	483811 81
GTIN	2050001057006
Produktų klasė	48A

Aprašymas

Modelis:

Iš aukštos kokybės plieno, grūdintas (60 ± 2 HRC) ir atleistas. Matavimo strypų rinkiniai tvarkingai ir aiškiai sudėlioti medinėje dėžutėje, kiaurymės paženklintos (nuo 1,5 mm \varnothing papildomi užrašai ant pačių strypų). Matavimo strypų ilgis 40 mm, kai \varnothing iki 0,99 mm, virš - 70 mm.

2 tolerancijos klasė: koto $\varnothing \pm 0,002$ mm.

Paskirtis:

Įvairiems darbams įrankių bei įrenginių gamyboje, pvz. gręžimo tolerancijų matavimui, kiaurymių padėties patikrinimui, atstumo tarp dviejų kiaurymių patikrinimui, krumpliaračių arba sriegių matavimams, taip pat kampo bei profilio tikrinimui ir t.t.

Nominalieji matmenys: 1 - 5 mm

Žingsnis: 0,05 mm

Kontrolinių kaiščių kiekis: 81

Techninis aprašymas

Nominalieji matmenys	1 - 5 mm
Kontrolinių kaiščių kiekis	81
Žingsnis	0,05 mm
Norma	DIN 2269

Tolerancijos klasė	2
Kietis	60 ± 2 HRC
Medžiaga	Aukščiausios kokybės plienas
Pakuotė	tvirta dėžė
Kalibravimas	S18
Produkto rūšis	Kontrolinių kaiščių rinkinys

Paslaugos

Kalibravimas Matavimo strypų rinkinys Rinkinio turinys 81	018381 81
Žymėjimas lazeriu Tipas	018940
DAkKS kalibravimas Matavimo strypų rinkinys Rinkinio turinys 81	019680 81
DAkKS kalibravimas Matavimo strypų rinkinys Rinkinio turinys 81	020890 81
Kalibravimas Matavimo strypų rinkinys Rinkinio turinys 81	020880 81