

Kontrolinių kaiščių rinkinys medinėje dėžutėje 2 tolerancijos klasė, Tipas: 100**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	483811 100
GTIN	2050001057013
Produktų klasė	48A

Aprašymas**Modelis:**

Iš aukštos kokybės plieno, grūdintas (60 ± 2 HRC) ir atleistas. Matavimo strypų rinkiniai tvarkingai ir aiškiai sudėlioti medinėje dėžutėje, kiaurymės paženklintos (nuo 1,5 mm \varnothing papildomi užrašai ant pačių strypų). Matavimo strypų ilgis 40 mm, kai \varnothing iki 0,99 mm, virš - 70 mm.

2 tolerancijos klasė: koto $\varnothing \pm 0,002$ mm.

Paskirtis:

Įvairiems darbams įrankių bei įrenginių gamyboje, pvz. gręžimo tolerancijų matavimui, kiaurymių padėties patikrinimui, atstumo tarp dviejų kiaurymių patikrinimui, krumpliaračių arba sriegių matavimams, taip pat kampo bei profilio tikrinimui ir t.t.

Nominalieji matmenys: 5,05 - 10 mm

Žingsnis: 0,05 mm

Kontrolinių kaiščių kiekis: 100

Techninis aprašymas

Kontrolinių kaiščių kiekis	100
Nominalieji matmenys	5,05 - 10 mm
Žingsnis	0,05 mm
Norma	DIN 2269

Tolerancijos klasė	2
Kietis	60 ± 2 HRC
Medžiaga	Aukščiausios kokybės plienas
Pakuotė	tvirta dėžė
Kalibravimas	S18
Produkto rūšis	Kontrolinių kaiščių rinkinys

Paslaugos

Kalibravimas Matavimo strypų rinkinys Rinkinio turinys 100	018381 100
Žymėjimas lazeriu Tipas	018940
DAkKS kalibravimas Matavimo strypų rinkinys Rinkinio turinys 100	019680 100
Kalibravimas Matavimo strypų rinkinys Rinkinio turinys 100	020880 100
DAkKS kalibravimas Matavimo strypų rinkinys Rinkinio turinys 100	020890 100