



Habilis precizinė dildė Visas ilgis 215 mm, SH 1 / DH 3, Tipas: 1



Užsakymo data

Užsakymo numeris	527070 1
GTIN	613548056219
Produktų klasė	53B

Aprašymas

Modelis:

Šveicariškos precizinės dildės pasižymi ypač tikslia forma ir įkartomis, dideliu našumu ir patvarumu. Panašios į adatines dildes, tačiau su **tvirtesniu, kaldintu** 4-briauniu arba 6-briauniu **antgaliu** ir **sustiprintu kotu**. **Nereikia atskiros rankenos.**

Paskirtis:

Ypač tinka gaminti įrankius ir profilius. **Habilis precizinės dildės** atlaiko **didesnį darbinį slėgį** negu adatinės dildės.

Techninis aprašymas

Forma	plokščia buku galu
Skerspjuvis	10,0×2,6 mm
Bendras ilgis	215 mm
Šveicariško tipo įkartos	1
atitinka vokišką įkartų tipą	3
Produkto pavadinimo požymis	SH 1 / DH 3
Produkto rūšis	Precizinė dildė

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Alu Mg	tinka		

Plienas <900 N/mm ²	tinka
Plienas <1400 N/mm ²	tinka
Plienas <55 HRC	tinka
Plienas <60 HRC	tinka
Plienas <67 HRC	tinka
INOX	tinka
Ti	ribotai tinka
Ketus (G)	tinka
CuZn	tinka
Plastikas, GFK	tinka
Mediena	tinka
Uni	ribotai tinka