

RENISHAW**Liestukas su apvaliu rubino antgaliu Ilgis 40 mm, Rutulio Ø D: 2mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	494224 2
GTIN	2050000973482
Produktų klasė	49F

Aprašymas**Modelis:**

Keraminiai rutuliniai liestukai su rubino antgaliu ir prijungimo sriegiu M2

Pastaba:

Kitų matmenų keičiami liestukai ir koto modeliai tiekiami pagal užsakymą.

Techninis aprašymas

Koto Ø S	1,5 mm
Svoris	1,29 g
Koto medžiaga	Kietlydinys
efektyvus matavimo ilgis	32,5 mm
Rutulio Ø D	2 mm
Ilgis l	40 mm
Prijungimo sriegis	M2
Viršūnės medžiaga	Rubinas
Produkto rūšis	Antgaliai

Priedai

Keičiamo liestuko ilgintuvas Ilgis 10 mm	494214 10
--	-----------

Adapteris Tipas M3/M2	494218 M3/M2
Keičiamo liestuko ilgintuvas Ilgis 40 mm	494214 40
Keičiamo liestuko ilgintuvas Ilgis 20 mm	494214 20
5 eigų keičiamo liestuko laikiklis M2 Tipas M2/5	494219 M2/5
Liestukų valymo rinkinys	494240
Keičiamo liestuko ilgintuvas Ilgis 30 mm	494214 30