

RENISHAW**Liestukas su apvaliu rubino antgaliu Ilgis 40 mm, Rutulio Ø D: 3mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	494224 3
GTIN	2050000973499
Produktų klasė	49F

Aprašymas**Modelis:**

Keraminiai rutuliniai liestukai su rubino antgaliu ir prijungimo sriegiu M2

Pastaba:

Kitų matmenų keičiami liestukai ir koto modeliai tiekiami pagal užsakymą.

Techninis aprašymas

Svoris	1,97 g
Rutulio Ø D	3 mm
Koto medžiaga	Kietlydinys
efektyvus matavimo ilgis	37 mm
Koto Ø S	2 mm
Ilgis l	40 mm
Prijungimo sriegis	M2
Viršūnės medžiaga	Rubinas
Produkto rūšis	Antgaliai

Priedai

Keičiamo liestuko ilgintuvas Ilgis 20 mm	494214 20
--	-----------

Liestukų valymo rinkinys	494240
5 eigų keičiamo liestuko laikiklis M2 Tipas M2/5	494219 M2/5
Keičiamo liestuko ilgintuvas Ilgis 40 mm	494214 40
Keičiamo liestuko ilgintuvas Ilgis 30 mm	494214 30
Keičiamo liestuko ilgintuvas Ilgis 10 mm	494214 10
Adapteris Tipas M3/M2	494218 M3/M2