

RENISHAW**Liestukas su apvaliu rubino antgaliu ilgis 10/11 mm, Rutulio Ø D: 8mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	494220 8
GTIN	2050000973444
Produktų klasė	49F

Aprašymas**Modelis:**

Keraminiai rutuliniai liestukai su rubino antgaliu ir prijungimo sriegiu M2

Pastaba:

Kitų matmenų keičiami liestukai ir koto modeliai tiekiami pagal užsakymą.

Techninis aprašymas

Rutulio Ø D	8 mm
Koto Ø S	2,5 mm
Svoris	1,5 g
Koto medžiaga	Plienas
efektyvus matavimo ilgis	11 mm
Ilgis l	11 mm
Prijungimo sriegis	M2
Viršūnės medžiaga	Rubinas
Produkto rūšis	Antgaliai

Priedai

5 eigų keičiamo liestuko laikiklis M2 Tipas M2/5	494219 M2/5
--	-------------

Keičiamo liestuko ilgintuvas Ilgis 40 mm	494214 40
Keičiamo liestuko ilgintuvas Ilgis 10 mm	494214 10
Adapteris Tipas M3/M2	494218 M3/M2
Keičiamo liestuko ilgintuvas Ilgis 20 mm	494214 20
Keičiamo liestuko ilgintuvas Ilgis 30 mm	494214 30
Liestukų valymo rinkinys	494240