

**RENISHAW****Liestukas su apvaliu rubino antgaliu Ilgis 40 mm, Rutulio Ø D: 4mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	494224 4
GTIN	2050000973505
Produktų klasė	49F

**Aprašymas****Modelis:**

Keraminiai rutuliniai liestukai su rubino antgaliu ir prijungimo sriegiu M2

**Pastaba:**

Kitų matmenų keičiami liestukai ir koto modeliai tiekiami pagal užsakymą.

**Techninis aprašymas**

Koto medžiaga	Kietlydinys
Rutulio Ø D	4 mm
Svoris	2,04 g
Koto Ø S	2 mm
efektyvus matavimo ilgis	40 mm
Ilgis l	40 mm
Prijungimo sriegis	M2
Viršūnės medžiaga	Rubinas
Produkto rūšis	Antgaliai

**Priedai**

Keičiamo liestuko ilgintuvas Ilgis 20 mm	494214 20
--	-----------

5 eigų keičiamo liestuko laikiklis M2 Tipas M2/5	494219 M2/5
Keičiamo liestuko ilgintuvas Ilgis 30 mm	494214 30
Keičiamo liestuko ilgintuvas Ilgis 40 mm	494214 40
Adapteris Tipas M3/M2	494218 M3/M2
Keičiamo liestuko ilgintuvas Ilgis 10 mm	494214 10
Liestukų valymo rinkinys	494240