

RENISHAW**Liestukas su apvaliu rubino antgaliu Ilgis 40 mm, Rutulio Ø D: 5mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	494224 5
GTIN	2050000973512
Produktų klasė	49F

Aprašymas**Modelis:**

Keraminiai rutuliniai liestukai su rubino antgaliu ir prijungimo sriegiu M2

Pastaba:

Kitų matmenų keičiami liestukai ir koto modeliai tiekiami pagal užsakymą.

Techninis aprašymas

Rutulio Ø D	5 mm
Svoris	3,17 g
efektyvus matavimo ilgis	40 mm
Koto medžiaga	Kietlydinys
Koto Ø S	2,5 mm
Ilgis l	40 mm
Prijungimo sriegis	M2
Viršūnės medžiaga	Rubinas
Produkto rūšis	Antgaliai

Priedai

5 eigų keičiamo liestuko laikiklis M2 Tipas M2/5	494219 M2/5
--	-------------

Adapteris Tipas M3/M2	494218 M3/M2
Keičiamo liestuko ilgintuvas Ilgis 40 mm	494214 40
Liestukų valymo rinkinys	494240
Keičiamo liestuko ilgintuvas Ilgis 20 mm	494214 20
Keičiamo liestuko ilgintuvas Ilgis 10 mm	494214 10
Keičiamo liestuko ilgintuvas Ilgis 30 mm	494214 30