



VALTITAN precizinė adatinė dildė Visas ilgis 180 mm, SH 0 / DH 1, Tipas: 2



Užsakymo data

Užsakymo numeris	527550 2
GTIN	613548045596
Produktų klasė	53B

Aprašymas

Modelis:

Naši ir patvari dildė. Paviršiaus kietis **1200 HV**. Ypatinga dantų forma neleidžia dildei užsiteršti drožlėmis, tad išvalyti ją galima be vargo - tereikia lengvai padaužyti (į medį).

Standartas:

SH = Schweizer Hieb; DH = Deutscher Hieb.

Techninis aprašymas

Forma	plokščia smailu galu
Bendras ilgis	180 mm
Skerspjūvis	6x1,2 mm
Dildės plotas	4
Šveicariško tipo įkartos	0
atitinka vokišką įkartų tipą	1
Produkto pavadinimo požymis	SH 0 / DH 1
su dildės rankena	ne
Produkto rūšis	Precizinė adatinė dildė

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Alu Mg	tinka		

Plienas <900 N/mm ²	tinka
Plienas <1400 N/mm ²	tinka
Plienas <55 HRC	tinka
Plienas <60 HRC	tinka
Plienas <67 HRC	tinka
INOX	tinka
Ti	tinka
Ketus (G)	tinka
CuZn	tinka
Plastikas, GFK	tinka
Mediena	tinka
Uni	tinka

Priedai

Greitai uždedama rankenaadatinėms dildėms Tipas 2	519700 2
Greitai uždedama rankenaadatinėms dildėms Tipas 3	519700 3