

**VALTITAN** precizinė adatinė dildė Visas ilgis 180 mm, SH 2 / DH 3, Tipas: 5**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	527570 5
GTIN	613548045671
Produktų klasė	53B

Aprašymas**Modelis:**

Naši ir patvari dildė. Paviršiaus kietis **1200 HV**. Ypatinga dantų forma neleidžia dildei užsiteršti drožlėmis, tas išvalyti ją galima be vargo - tereikia lengvai padaužyti (į medį).

Standartas:

SH = Schweizer Hieb; DH = Deutscher Hieb.

Techninis aprašymas

Bendras ilgis	180 mm
Dildės plotas	4
Skerspjūvis	2,6×2,6 mm
Forma	keturbriaunė
Šveicariško tipo įkartos	2
atitinka vokišką įkartų tipą	3
Produkto pavadinimo požymis	SH 2 / DH 3
su dildės rankena	ne
Produkto rūšis	Precizinė adatinė dildė

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Alu Mg	tinka		

Plienas <900 N/mm ²	tinka
Plienas <1400 N/mm ²	tinka
Plienas <55 HRC	tinka
Plienas <60 HRC	tinka
Plienas <67 HRC	tinka
INOX	tinka
Ti	tinka
Ketus (G)	tinka
CuZn	tinka
Plastikas, GFK	tinka
Mediena	tinka
Uni	tinka

Priedai

Greitai uždedama rankenaadatinėms dildėms Tipas 3	519700 3
Greitai uždedama rankenaadatinėms dildėms Tipas 2	519700 2