




## Abrazyvinė dildė – aukštos kokybės korundas, tribriaunė, ilgis x plotis (mm), smulkumo laipsnis: 150X16P



### Užsakymo data

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Užsakymo numeris | 558515 150X16P |
| GTIN             | 9003172580203  |
| Produktų klasė   | 53Y            |

### Aprašymas

#### Paskirtis:

Įrankių ir jų pjovimo briaunų **valymui, aštrinimui, galandimui ir nusklembimui**. Kiaurymių, paviršių ir briaunų baigiamajam apdirbimui gaminant profilius. Taip pat paviršiaus kokybei pagerinti, šlifavimui ir poliravimui.

**Beveik** visiems metalams ir jų lydiniams apdirbti. Šios medžiagos kietumas užtikrina **briaunų tvirtumą** ir didelį **pjovimo produktyvumą**.

#### Pastaba:

**Geriausia naudoti su tepalu, žibalu arba vandeniu.**

### Techninis aprašymas

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Smulkumo laipsnis         | Poliravimas     |
| Ilgis                     | 150 mm          |
| Plotis                    | 16 mm           |
| Grūdėtumas                | 500             |
| Spalva                    | balta           |
| Šlifavimo priemonių kodas | A               |
| Forma                     | tribriaunė      |
| Produkto rūšis            | Galandimo dildė |

### Vartotojo duomenys

|                                 | <b>Paskirtis</b> | <b>V<sub>c</sub></b> | <b>ISO kodas</b> |
|---------------------------------|------------------|----------------------|------------------|
| Alu Mg                          | tinka            |                      |                  |
| Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>  | tinka            |                      |                  |
| Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup> | tinka            |                      |                  |
| Plienas <55 HRC                 | tinka            |                      |                  |
| Plienas <60 HRC                 | ribotai tinka    |                      |                  |
| Plienas <67 HRC                 | ribotai tinka    |                      |                  |
| INOX                            | ribotai tinka    |                      |                  |
| Ti                              | ribotai tinka    |                      |                  |
| Ketus (G)                       | ribotai tinka    |                      |                  |
| CuZn                            | ribotai tinka    |                      |                  |
| Plastikas, GFK                  | ribotai tinka    |                      |                  |
| drėgnas, maks.                  | tinka            |                      |                  |
| sausasis                        | ribotai tinka    |                      |                  |