

**VALTITAN precizinė adatinė dildė Visas ilgis 180 mm, SH 0 / DH 1, Tipas: 6****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	527550 6
GTIN	613548045626
Produktų klasė	53B

Aprašymas**Modelis:**

Naši ir patvari dildė. Paviršiaus kietis **1200 HV**. Ypatinga dantų forma neleidžia dildei užsiteršti drožlėmis, tad išvalyti ją galima be vargo - tereikia lengvai padaužyti (į medį).

Standartas:

SH = Schweizer Hieb; DH = Deutscher Hieb.

Techninis aprašymas

Skerspjūvis	4,2 mm
Forma	tribriaunė
Bendras ilgis	180 mm
Dildės plotas	3
Šveicariško tipo įkartos	0
atitinka vokišką įkartų tipą	1
Produkto pavadinimo požymis	SH 0 / DH 1
su dildės rankena	ne
Produkto rūšis	Precizinė adatinė dildė

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Alu Mg	tinka		

Plienas <900 N/mm ²	tinka
Plienas <1400 N/mm ²	tinka
Plienas <55 HRC	tinka
Plienas <60 HRC	tinka
Plienas <67 HRC	tinka
INOX	tinka
Ti	tinka
Ketus (G)	tinka
CuZn	tinka
Plastikas, GFK	tinka
Mediena	tinka
Uni	tinka

Priedai

Greitai uždedama rankenaadatinėms dildėms Tipas 3	519700 3
Greitai uždedama rankenaadatinėms dildėms Tipas 2	519700 2