



Precizinės adatinės dildės Rinkinys, 6 vnt., Bendras ilgis mm / šveicariško tipo įkartos: 140/1



Užsakymo data

Užsakymo numeris	527650 140/1
GTIN	613548181072
Produktų klasė	53B

Aprašymas

Modelis:

Šveicariškos precizinės adatinės dildės pasižymi ypač tikslia forma ir įkartomis, dideliu našumu ir patvarumu. Darbinis ilgis = $\frac{1}{2}$ dildės ilgio. Pagamintos iš specialaus plieno, skirtos precizinėms dildėms, labai patvarios (65-66 HRC). Tiksliai parinktos formos, specialus įkartų kampas ir platus įvairių įkartų pasirinkimas. Labai našus apdirbimas.

Greitai uždedamas rankenas žr. Nr. 519700.

Standartas:

SH = Schweizer Hieb; DH = Deutscher Hieb.

Turinys:

Po 1 vnt.

forma 1; 3; 4; 5; 6; 10

Tiekimo sudėtis:

Plastikinis krepšys.

Pastaba:

Taip pat ir Habilis precizines dildes žr. Nr. 527050 – 527070.

Techninis aprašymas

Šveicariško tipo įkartos	1
Bendras ilgis	140 mm
Produkto rūšis	Precizinė adatinė dildė

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Alu Mg	tinka		
Plienas <900 N/mm ²	tinka		
Plienas <1400 N/mm ²	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	ribotai tinka		
INOX	tinka		
Ti	ribotai tinka		
Ketus (G)	tinka		
CuZn	tinka		
Plastikas, GFK	tinka		
Mediena	tinka		
Uni	ribotai tinka		

Priedai

Greitai uždedama rankenaadinėms dildėms Tipas 3	519700 3
Greitai uždedama rankenaadinėms dildėms Tipas 2	519700 2