



Abrazyvinė dildė – aukštos kokybės korundas, plokščia, ilgis × plotis (mm), smulkumo laipsnis: 150X16M



Užsakymo data

Užsakymo numeris	558555 150X16M
GTIN	9003172581545
Produktų klasė	53Y

Aprašymas

Paskirtis:

Įrankių ir jų pjovimo briaunų **valymui, aštrinimui, galandimui ir nusklembimui**. Kiaurymių, paviršių ir briaunų baigiamajam apdirbimui gaminant profilius. Taip pat paviršiaus kokybei pagerinti, šlifavimui ir poliravimui.

Beveik visiems metalams ir jų lydiniams apdirbti. Šios medžiagos kietumas užtikrina **briaunų tvirtumą** ir didelį **pjovimo produktyvumą**.

Pastaba:

Geriausia naudoti su tepalu, žibalu arba vandeniu.

Techninis aprašymas

Smulkumo laipsnis	vidutinis
Ilgis	150 mm
Plotis	16 mm
Grūdėtumas	180
Spalva	rožinė
Šlifavimo priemonių kodas	A
Forma	plokščia
Produkto rūšis	Galandimo dildė

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Alu Mg	tinka		
Plienas <900 N/mm ²	tinka		
Plienas <1400 N/mm ²	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	ribotai tinka		
Plienas <67 HRC	ribotai tinka		
INOX	ribotai tinka		
Ti	ribotai tinka		
Ketus (G)	ribotai tinka		
CuZn	ribotai tinka		
Plastikas, GFK	ribotai tinka		
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	ribotai tinka		