



Abrazyvinė dildė – aukštos kokybės korundas, plokščia, ilgis × plotis (mm), smulkumo laipsnis: 150X16F



Užsakymo data

| | |
|------------------|----------------|
| Užsakymo numeris | 558555 150X16F |
| GTIN | 9003172581538 |
| Produktų klasė | 53Y |

Aprašymas

Paskirtis:

Įrankių ir jų pjovimo briaunų **valymui, aštrinimui, galandimui ir nusklembimui**. Kiaurymių, paviršių ir briaunų baigiamajam apdirbimui gaminant profilius. Taip pat paviršiaus kokybei pagerinti, šlifavimui ir poliravimui.

Beveik visiems metalams ir jų lydiniams apdirbti. Šios medžiagos kietumas užtikrina **briaunų tvirtumą** ir didelį **pjovimo produktyvumą**.

Pastaba:

Geriausia naudoti su tepalu, žibalu arba vandeniu.

Techninis aprašymas

| | |
|---------------------------|-----------------|
| Ilgis | 150 mm |
| Plotis | 16 mm |
| Grūdėtumas | 320 |
| Smulkumo laipsnis | smulkus |
| Spalva | oranžinė |
| Šlifavimo priemonių kodas | A |
| Forma | plokščia |
| Produkto rūšis | Galandimo dildė |

Vartotojo duomenys

| | Paskirtis | V_c | ISO kodas |
|---------------------------------|------------------|----------------------|------------------|
| Alu Mg | tinka | | |
| Plienas <900 N/mm ² | tinka | | |
| Plienas <1400 N/mm ² | tinka | | |
| Plienas <55 HRC | tinka | | |
| Plienas <60 HRC | ribotai tinka | | |
| Plienas <67 HRC | ribotai tinka | | |
| INOX | ribotai tinka | | |
| Ti | ribotai tinka | | |
| Ketus (G) | ribotai tinka | | |
| CuZn | ribotai tinka | | |
| Plastikas, GFK | ribotai tinka | | |
| drėgnas, maks. | tinka | | |
| sausasis | ribotai tinka | | |