

Galandimo dildė – silicio karbidas SiC (žalias), apvali, ilgis × plotis (mm), smulkumo laipsnis: 100X10F**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	558635 100X10F
GTIN	4260496530313
Produktų klasė	56Z

Aprašymas**Paskirtis:**

Įrankių ir jų pjovimo briaunų **valymui, aštrinimui, galandimui ir nusklembimui**. Kiaurymių, paviršių ir briaunų baigiamajam apdirbimui gaminant profilius. Taip pat paviršiaus kokybei pagerinti, šlifavimui ir poliravimui.

Kietlydiniui, spalvotiesiems metalams, stiklui, keramikai, porcelianui. Medžiaga **labai standi** su stipriai išreikštu **savaiminio galandimo efektu**.

Pastaba:

Geriausia naudoti su tepalu, žibalu arba vandeniu.

Techninis aprašymas

Plotis	10 mm
Smulkumo laipsnis	smulkus
Ilgis	100 mm
Grūdėtumas	320
Spalva	žalia
Šlifavimo priemonių kodas	SiC
Forma	apvali
Produkto rūšis	Galandimo dildė

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	tinka		
Kietlydininis (HM)	tinka		
INOX	tinka		
Ti	tinka		
Ketus (G)	tinka		
CuZn	tinka		
Plastikas, GFK	tinka		
Akmuo	ribotai tinka		
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	ribotai tinka		