



## Abrazyvinė dildė – aukštos kokybės korundas, pusapvalė, ilgis × plotis (mm), smulkumo laipsnis: 100X10F



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	558545 100X10F
GTIN	9003172581446
Produktų klasė	53Y

### Aprašymas

#### Paskirtis:

Įrankių ir jų pjovimo briaunų **valymui, aštrinimui, galandimui ir nusklembimui**. Kiaurymių, paviršių ir briaunų baigiamajam apdirbimui gaminant profilius. Taip pat paviršiaus kokybei pagerinti, šlifavimui ir poliravimui.

**Beveik** visiems metalams ir jų lydiniams apdirbti. Šios medžiagos kietumas užtikrina **briaunų tvirtumą** ir didelį **pjovimo produktyvumą**.

#### Pastaba:

**Geriausia naudoti su tepalu, žibalu arba vandeniu.**

### Techninis aprašymas

Smulkumo laipsnis	smulkus
Ilgis	100 mm
Grūdėtumas	320
Plotis	10 mm
Spalva	oranžinė
Šlifavimo priemonių kodas	A
Forma	pusapvalė
Produkto rūšis	Galandimo dildė

### Vartotojo duomenys

	<b>Paskirtis</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kodas</b>
Alu Mg	tinka		
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	ribotai tinka		
Plienas <67 HRC	ribotai tinka		
INOX	ribotai tinka		
Ti	ribotai tinka		
Ketus (G)	ribotai tinka		
CuZn	ribotai tinka		
Plastikas, GFK	ribotai tinka		
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	ribotai tinka		