

## Galandimo dildė – silicio karbidas SiC (žalias), plokščia, Ilgis × plotis (mm), smulkumo laipsnis: 100X6F



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	558655 100X6F
GTIN	4260496530115
Produktų klasė	56Z

### Aprašymas

#### Paskirtis:

Įrankių ir jų pjovimo briaunų **valymui, aštrinimui, galandimui ir nusklembimui**. Kiaurymių, paviršių ir briaunų baigiamajam apdirbimui gaminant profilius. Taip pat paviršiaus kokybei pagerinti, šlifavimui ir poliravimui.

**Kietlydiniui, spalvotiesiems metalams, stiklui, keramikai, porcelianui.** Medžiaga **labai standi** su stipriai išreikštu **savaiminio galandimo efektu**.

#### Pastaba:

**Geriausia naudoti su tepalu, žibalu arba vandeniu.**

### Techninis aprašymas

Plotis	6 mm
Grūdėtumas	320
Ilgis	100 mm
Smulkumo laipsnis	smulkus
Spalva	žalia
Šlifavimo priemonių kodas	SiC
Forma	plokščia
Produkto rūšis	Galandimo dildė

### Vartotojo duomenys

	<b>Paskirtis</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kodas</b>
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	tinka		
Kietlydininis (HM)	tinka		
INOX	tinka		
Ti	tinka		
Ketus (G)	tinka		
CuZn	tinka		
Plastikas, GFK	tinka		
Akmuo	ribotai tinka		
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	ribotai tinka		