

Galavimo dildė – silicio karbidas SiC (žalias), plokščia, Ilgis × plotis (mm), smulkumo laipsnis: 100X10F



Užsakymo data

Užsakymo numeris	558655 100X10F
GTIN	4260496530139
Produktų klasė	56Z

Aprašymas

Paskirtis:

Įrankių ir jų pjovimo briaunų **valymui, aštrinimui, galavimui ir nusklembimui**. Kiaurymių, paviršių ir briaunų baigiamajam apdirbimui gaminant profilius. Taip pat paviršiaus kokybei pagerinti, šlifavimui ir poliravimui.

Kietlydiniui, spalvotiesiems metalams, stiklui, keramikai, porcelianui. Medžiaga **labai standi** su stipriai išreikštu **savaiminio galavimo efektu**.

Pastaba:

Geriausia naudoti su tepalu, žibalu arba vandeniu.

Techninis aprašymas

Plotis	10 mm
Ilgis	100 mm
Smulkumo laipsnis	smulkus
Grūdėtumas	320
Spalva	žalia
Šlifavimo priemonių kodas	SiC
Forma	plokščia
Produkto rūšis	Galavimo dildė

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	tinka		
Kietlydininis (HM)	tinka		
INOX	tinka		
Ti	tinka		
Ketus (G)	tinka		
CuZn	tinka		
Plastikas, GFK	tinka		
Akmuo	ribotai tinka		
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	ribotai tinka		