

Abrazyvi dildė – Original-Arkansas (balta), grūdelių dydis 8000, plokščia, Ilgis x plotis: 100X6mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	558750 100X6
GTIN	4037073002286
Produktų klasė	56Z

Aprašymas

Modelis:

Natūralus akmuo (Original-Arkansas) iš smulkiagrūdžio kvarcito, patvariomis briaunomis. Aukščiausios kokybės paviršius ir šlifavimas nebraižant. Grūdėtumas 5000 (galandimas), grūdėtumas 8000 (poliravimas).

Paskirtis:

Įrankių ir jų pjovimo briaunų **valymui, aštrinimui, galandimui ir nusklembimui**. Kiaurymių, paviršių ir briaunų baigiamajam apdirbimui gaminant profilius. Taip pat paviršiaus kokybei pagerinti, šlifavimui ir poliravimui. **Geriausia naudoti su tepalu, žibalu arba vandeniu.**

Pastaba:

Nedidelis alyvos kiekis padidina patvarumą ir galandimo efektyvumą.

Techninis aprašymas

Ilgis	100 mm
Grūdėtumas	8000
Plotis	6 mm
Smulkumo laipsnis	Poliravimas
Spalva	baltas
Šlifavimo priemonės	Arkansas kvarcitas
Forma	plokščia
Produkto rūšis	Galandimo dildė

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Alu Mg	tinka		
Plienas <900 N/mm ²	tinka		
Plienas <1400 N/mm ²	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	tinka		
Kietlydininis (HM)	tinka		
INOX	tinka		
Ti	tinka		
Ketus (G)	tinka		
CuZn	ribotai tinka		
Plastikas, GFK	ribotai tinka		
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	ribotai tinka		