



Degussit® oksidinės keramikos mažoji dildė, tribriaunė, Ilgis x plotis: 50X2mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	558905 50X2
GTIN	4045197407108
Produktų klasė	53D

Aprašymas

Modelis:

Ypatingo kietumo aliuminio oksido keramikos aglomeratas (sintetinis rubinas) be rišklio užtikrina puikų glotniojo šlifavimo instrumentų briaunų ir profilio atsparumą, todėl gaunamas nepriekaištingos kokybės paviršius.

Paskirtis:

Preciziam apdirbimui gaminant štampus, porcelianą ir presavimo formas, tinka tiksliosios mechanikos, optikos ir stiklo pramonės darbams ir t. t. Galima padaryti nuožulas, įrantas ir pakeisti formą.

Techninis aprašymas

Plotis	2 mm
Ilgis	50 mm
Serija	Degussit®
Šlifavimo priemonės	Aliuminio oksido keramika
Forma	tribriaunė
Produkto rūšis	Galandimo dildė

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
--	-----------	----------------	-----------

Alu Mg	tinka
Plienas <900 N/mm ²	tinka
Plienas <1400 N/mm ²	tinka
Plienas <55 HRC	tinka
Plienas <60 HRC	tinka
Plienas <67 HRC	tinka
Kietlydininis (HM)	tinka
INOX	tinka
Ti	tinka
Ketus (G)	tinka
CuZn	tinka
Plastikas, GFK	tinka
Akmuo	ribotai tinka
Uni	tinka
drėgnas, maks.	tinka
sausasis	ribotai tinka