

Galąstuvas plienui, korundas (A) rupus / glotnus, Ilgis × plotis: 125X50mm**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	558815 125X50
GTIN	4260496535257
Produktų klasė	56Z

Aprašymas**Modelis:**

Kombinuotieji galąstuvai su keraminiais rišikliais, kietumo laipsnis O/P. Viena pusė rupi - paruošiamajam šlifavimui, kita - glotni - užbaigimui.

Korundas su vidutiniškai kietu rišikliu. Apačioje korundas (A), grūdelių dydis 100 (stambūs); viršuje – tauriojo korundo grūdelių dydis 280 / 320 (smulkūs).

Paskirtis:

Užvartų nuėmimui, glotniam nelygumų šlifavimui, briaunų užapvalinimui.

Pastaba:

Specialių poliravimo kaladėlių išlyginimui reikia teirautis.

Techninis aprašymas

Ilgis	125 mm
Plotis	50 mm
Grūdėtumas	100
Grūdėtumas	280 / 320
Aukštis	20 mm
Smulkumo laipsnis	rupus / smulkus
Šlifavimo priemonės	Korundas
Produkto rūšis	Abrazyvus galąstuvus

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Alu Mg	tinka		
Plienas <900 N/mm ²	tinka		
Plienas <1400 N/mm ²	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	ribotai tinka		
Plienas <67 HRC	ribotai tinka		
INOX	ribotai tinka		
Ti	ribotai tinka		
Ketus (G)	ribotai tinka		
CuZn	ribotai tinka		
Plastikas, GFK	ribotai tinka		
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	ribotai tinka		