

Abrazyvi dildė – Original-Arkansas (balta), grūdelių dydis 8000, tribriaunė, ilgis x plotis: 100X10mm



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 558710 100X10 |
| GTIN | 4037073002224 |
| Produktų klasė | 56Z |

Aprašymas

Modelis:

Natūralus akmuo (Original-Arkansas) iš smulkiagrūdžio kvarcito, patvariomis briaunomis. Aukščiausios kokybės paviršius ir šlifavimas nebraižant. Grūdėtumas 5000 (galandimas), grūdėtumas 8000 (poliravimas).

Paskirtis:

Įrankių ir jų pjovimo briaunų **valymui, aštrinimui, galandimui ir nusklembimui**. Kiaurymių, paviršių ir briaunų baigiamajam apdirbimui gaminant profilius. Taip pat paviršiaus kokybei pagerinti, šlifavimui ir poliravimui. **Geriausia naudoti su tepalu, žibalu arba vandeniu.**

Pastaba:

Nedidelis alyvos kiekis padidina patvarumą ir galandimo efektyvumą.

Techninis aprašymas

| | |
|---------------------|--------------------|
| Plotis | 10 mm |
| Smulkumo laipsnis | Poliravimas |
| Grūdėtumas | 8000 |
| Ilgis | 100 mm |
| Spalva | baltas |
| Šlifavimo priemonės | Arkansas kvarcitas |
| Forma | tribriaunė |
| Produkto rūšis | Galandimo dildė |

Vartotojo duomenys

| | Paskirtis | V_c | ISO kodas |
|---------------------------------|------------------|----------------------|------------------|
| Alu Mg | tinka | | |
| Plienas <900 N/mm ² | tinka | | |
| Plienas <1400 N/mm ² | tinka | | |
| Plienas <55 HRC | tinka | | |
| Plienas <60 HRC | tinka | | |
| Plienas <67 HRC | tinka | | |
| Kietlydininis (HM) | tinka | | |
| INOX | tinka | | |
| Ti | tinka | | |
| Ketus (G) | tinka | | |
| CuZn | ribotai tinka | | |
| Plastikas, GFK | ribotai tinka | | |
| Uni | tinka | | |
| drėgnas, maks. | tinka | | |
| sausasis | ribotai tinka | | |