



## Užmaunamas raktas su rankena izoliuotas, Rakto dydis: 8mm



### Užsakymo data

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 622500 8      |
| GTIN             | 4010995008598 |
| Produktų klasė   | 63K           |

### Aprašymas

**Modelis:**

Ilgas modelis; gili 6-briaunė rakto galvutė išlindusiems varžtams.

**Izoliuota iki 1000 voltų pagal DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.**

**Standartas:**

**DIN 3125**

**Apdirbama medžiaga:**

**Ergonomiška daugiakomponentė rankena** su apsauga nuo riedėjimo, **geležinė** iš chromo vanadžio plieno, juodinta, izoliuota.

### Techninis aprašymas

|                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| visas ilgis           | 243 mm                          |
| Rakto dydis           | 8 mm                            |
| Geležtės ilgis        | 125 mm                          |
| Gamintojo pavadinimas | SoftFinish® electric            |
| Norma                 | DIN 3125                        |
| Norma                 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
| Perdavos profilis     | 6-briaunis užmaunamas raktas    |
| Produkto rūšis        | Užmaunamas raktas               |

