

**Galąstuvas plienui, korundas (A) rupus / glotnus, Ilgis × plotis: 150X50mm****Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 558815 150X50 |
| GTIN             | 4260496535240 |
| Produktų klasė   | 56Z           |

**Aprašymas****Modelis:**

Kombinuotieji galąstuvai su keraminiais rišikliais, kietumo laipsnis O/P. Viena pusė rupi - paruošiamajam šlifavimui, kita - glotni - užbaigimui.

**Korundas** su vidutiniškai kietu rišikliu. Apačioje korundas (A), grūdelių dydis 100 (stambūs); viršuje – tauriojo korundo grūdelių dydis 280 / 320 (smulkūs).

**Paskirtis:**

Užvartų nuėmimui, glotniam nelygumų šlifavimui, briaunų užapvalinimui.

**Pastaba:**

**Specialių poliravimo kaladėlių išlyginimui reikia teirautis.**

**Techninis aprašymas**

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Plotis              | 50 mm                |
| Grūdėtumas          | 100                  |
| Grūdėtumas          | 280 / 320            |
| Ilgis               | 150 mm               |
| Aukštis             | 25 mm                |
| Smulkumo laipsnis   | rupus / smulkus      |
| Šlifavimo priemonės | Korundas             |
| Produkto rūšis      | Abrazyvus galąstuvus |

**Vartotojo duomenys**

|                                 | <b>Paskirtis</b> | <b>V<sub>c</sub></b> | <b>ISO kodas</b> |
|---------------------------------|------------------|----------------------|------------------|
| Alu Mg                          | tinka            |                      |                  |
| Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>  | tinka            |                      |                  |
| Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup> | tinka            |                      |                  |
| Plienas <55 HRC                 | tinka            |                      |                  |
| Plienas <60 HRC                 | ribotai tinka    |                      |                  |
| Plienas <67 HRC                 | ribotai tinka    |                      |                  |
| INOX                            | ribotai tinka    |                      |                  |
| Ti                              | ribotai tinka    |                      |                  |
| Ketus (G)                       | ribotai tinka    |                      |                  |
| CuZn                            | ribotai tinka    |                      |                  |
| Plastikas, GFK                  | ribotai tinka    |                      |                  |
| drėgnas, maks.                  | tinka            |                      |                  |
| sausasis                        | ribotai tinka    |                      |                  |