



Deimantinė Handy dildė, 215 mm grūdeliai D 126 (vidutinio grubumo), universalūs, Tipas: 3



Užsakymo data

Užsakymo numeris	529150 3
GTIN	4007220017319
Produktų klasė	53B

Aprašymas

Modelis:

Atitinka adatines dildes Nr. 529220, tačiau pagamintos iš ruošinių, panašių į Habilis dildes Nr. 527060 (storesnio koto, masyvus kaldintas antgalis); apie **3 kartus daugiau deimantu dengto ploto** negu adatinių dildžių.

Paskirtis:

Grūdintųjų ir legiruotųjų plienų, kietlydinio, stiklo, keramikos ir pluoštu sustiprintų plastikų apdirbimui. Dildinant **stipriai nespausti**, ypač apdirbant briaunas! Daugiau spaudžiant, vietoje geresnių rezultatų apgadinama dildė.

Techninis aprašymas

Skerspjūvis su danga	12,5×3,8 mm
Forma	pusapvalė
dangos ilgis	100 mm
Bendras ilgis	215 mm
Šlifavimo priemonės	Deimantinė
Šlifavimo priemonių kodas	D
Grūdėtumas	D126
su dildės rankena	ne
Reikia atskiros rankenos	ne
Produkto rūšis	Rankinė dildė

