

Abrazyvi dildė – Original-Arkansas (balta), grūdelių dydis 8000, keturbriaunė, ilgis x plotis: 100X13mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	558720 100X13
GTIN	4037073002149
Produktų klasė	56Z

Aprašymas

Modelis:

Natūralus akmuo (Original-Arkansas) iš smulkiagrūdžio kvarcito, patvariomis briaunomis. Aukščiausios kokybės paviršius ir šlifavimas nebraižant. Grūdėtumas 5000 (galandimas), grūdėtumas 8000 (poliravimas).

Paskirtis:

Įrankių ir jų pjovimo briaunų **valymui, aštrinimui, galandimui ir nusklembimui**. Kiaurymių, paviršių ir briaunų baigiamajam apdirbimui gaminant profilius. Taip pat paviršiaus kokybei pagerinti, šlifavimui ir poliravimui. **Geriausia naudoti su tepalu, žibalu arba vandeniu.**

Pastaba:

Nedidelis alyvos kiekis padidina patvarumą ir galandimo efektyvumą.

Techninis aprašymas

Grūdėtumas	8000
Ilgis	100 mm
Smulkumo laipsnis	Poliravimas
Plotis	13 mm
Spalva	baltas
Šlifavimo priemonės	Arkansas kvarcitas
Forma	keturbriaunė
Produkto rūšis	Galandimo dildė

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Alu Mg	tinka		
Plienas <900 N/mm ²	tinka		
Plienas <1400 N/mm ²	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	tinka		
Kietlydininis (HM)	tinka		
INOX	tinka		
Ti	tinka		
Ketus (G)	tinka		
CuZn	ribotai tinka		
Plastikas, GFK	ribotai tinka		
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	ribotai tinka		