



Deimantinė Handy dildė, 215 mm grūdeliai D 126 (vidutinio grubumo), universalūs, Tipas: 4



Užsakymo data

Užsakymo numeris	529150 4
GTIN	4007220017340
Produktų klasė	53B

Aprašymas

Modelis:

Atitinka adatines dildes Nr. 529220, tačiau pagamintos iš ruošinių, panašių į Habilis dildes Nr. 527060 (storesnio koto, masyvus kaldintas antgalis); apie **3 kartus daugiau deimantu dengto ploto** negu adatinių dildžių.

Paskirtis:

Grūdintųjų ir legiruotųjų plienų, kietlydinio, stiklo, keramikos ir pluoštu sustiprintų plastikų apdirbimui. Dildinant **stipriai nespausti**, ypač apdirbant briaunas! Daugiau spaudžiant, vietoje geresnių rezultatų apgadinama dildė.

Techninis aprašymas

Skerspjūvis su danga	6,7 mm
Forma	apvali
dangos ilgis	100 mm
Bendras ilgis	215 mm
Šlifavimo priemonės	Deimantinė
Šlifavimo priemonių kodas	D
Grūdėtumas	D126
su dildės rankena	ne
Reikia atskiros rankenos	ne
Produkto rūšis	Rankinė dildė

