

**Degussit® oksidinės keramikos mažoji dildė, apvali, ilgis × plotis: 100X3mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	558915 100X3
GTIN	4045197407160
Produktų klasė	53D

Aprašymas**Modelis:**

Ypatingo kietumo aliuminio oksido keramikos aglomeratas (sintetinis rubinas) be rišklio užtikrina puikų glotniojo šlifavimo instrumentų briaunų ir profilio atsparumą, todėl gaunamas nepriekaištingos kokybės paviršius.

Paskirtis:

Preciziniam apdirbimui gaminant šampus, porcelianą ir presavimo formas, tinka tiksliosios mechanikos, optikos ir stiklo pramonės darbams ir t. t. Galima padaryti nuožulas, įrantas ir pakeisti formą.

Techninis aprašymas

Ilgis	100 mm
Plotis	3 mm
Serija	Degussit®
Šlifavimo priemonės	Aliuminio oksido keramika
Forma	apvali
Produkto rūšis	Galandimo dildė

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
--	-----------	----------------	-----------

Alu Mg	tinka
Plienas <900 N/mm ²	tinka
Plienas <1400 N/mm ²	tinka
Plienas <55 HRC	tinka
Plienas <60 HRC	tinka
Plienas <67 HRC	tinka
Kietlydininis (HM)	tinka
INOX	tinka
Ti	tinka
Ketus (G)	tinka
CuZn	tinka
Plastikas, GFK	tinka
Akmuo	ribotai tinka
Uni	tinka
drėgnas, maks.	tinka
sausasis	ribotai tinka