



Reguliuojamas raktas veržlėms su kiaurymėmis priekyje lenktas, Kakliuko nominalusis Ø: 6mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	628610 6
GTIN	4020772050948
Produktų klasė	63Q

Aprašymas

Modelis:

Specialus plienas, briaunos šlifotos, juodintos, su tvirtu kakliuku.

Paskirtis:

Veržlėms su dviem kiaurymėmis.

Pastaba:

Kakliuko Ø = kakliuko nominalusis Ø – 0,1 mm. Tolerancijos ribos h12.

Techninis aprašymas

Kakliuko nominalusis Ø	6 mm
Atstumas tarp kakliukų a, reguliuojamas	14 - 90 mm
Tipas	758
Gamintojo pavadinimas	758CC
Ilgis L	205 mm
lenktas	taip
tiesus	ne
reguliuojamo pločio	taip
Produkto rūšis	Veržliaraktis su kiaurymėmis priekyje

