



Raktas su kiaurymėmis priekyje lenktas



Užsakymo data

Užsakymo numeris	628900
GTIN	4020772044664
Produktų klasė	63Q

Aprašymas

Modelis:

Specialusis plienas, cinkuotas, kakliukas privirintas. Atstumas tarp kakliukų 35 mm, kakliuko Ø 5 mm.

Išlinkio aukštis 50 mm.

Paskirtis:

Kampinių šlifuoklių flanšinėms veržlėms DIN 44716.

Techninis aprašymas

visas ilgis	200 mm
Tipas	3116CD
Gamintojo pavadinimas	DIN 3116
KakliukoØ	5 mm
Atstumas tarp kakliukų	35 mm
Medžiaga	Cinkuotas spec. plienas
Išgaubimo aukštis	50 mm
Norma	DIN 3116 forma C
lenktas	taip
tiesus	ne

Produkto rūšis

Veržliaraktis su kiaurymėmis priekyje