



Reguliuojamas raktas veržlėms su kiaurymėmis priekyje tiesus, Kakliuko nominalusis Ø: 8mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	628600 8
GTIN	4020772040772
Produktų klasė	63Q

Aprašymas

Modelis:

Specialus plienas, briaunos šlifotos, juodintos, su tvirtu kakliuku.

Paskirtis:

Veržlėms su dviem kiaurymėmis.

Pastaba:

Kakliuko Ø = kakliuko nominalusis Ø – 0,1 mm. Tolerancijos ribos h12.

Techninis aprašymas

Kakliuko nominalusis Ø	8 mm
Atstumas tarp kakliukų a, reguliuojamas	14 - 100 mm
Tipas	758
Gamintojo pavadinimas	758
Ilgis L	215 mm
lenktas	ne
tiesus	taip
reguliuojamo pločio	taip
Produkto rūšis	Veržliaraktis su kiaurymėmis priekyje

