



Šarnyrinis užmaunamas raktas, Rakto dydis: 7 mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	622800 7
GTIN	8014230038513
Produktų klasė	63P

Aprašymas

Modelis:

T formos rankena yra padaryta kaip slystamoji rankena, yra apsaugos ant galų, kad neiškristų. Su sukiojama lankstine galvute (sukiojimo kampas 50°, darbinis kampas iki 90°). Lanksto padėtis tvirtai fiksuojama integruota spyruokle.

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.

Rakto ilgis: 395 mm

Slystamosios rankenos ilgis: 145 mm

Techninis aprašymas

Slystamosios rankenos ilgis	145 mm
Rakto dydis	7 mm
Rakto ilgis	395 mm
Perdavos profilis	6-briaunis užmaunamas raktas
Medžiaga	Chromo vanadžio plienas
Paviršius	chromuotas
Produkto rūšis	Užmaunamas raktas

