

**Šarnyrinis užmaunamas raktas, Rakto dydis: 19 mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	622800 19
GTIN	8014230038636
Produktų klasė	63P

**Aprašymas****Modelis:**

T formos rankena yra padaryta kaip slystamoji rankena, yra apsaugos ant galų, kad neiškristų. Su sukiojama lankstine galvute (sukiojimo kampas 50°, darbinis kampas iki 90°). Lanksto padėtis tvirtai fiksuojama integruota spyruokle.

**Apdirbama medžiaga:**

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.

Rakto ilgis: 500 mm

Slystamosios rankenos ilgis: 230 mm

**Techninis aprašymas**

Rakto ilgis	500 mm
Slystamosios rankenos ilgis	230 mm
Rakto dydis	19 mm
Perdavos profilis	6-briaunis užmaunamas raktas
Medžiaga	Chromo vanadžio plienas
Paviršius	chromuotas
Produkto rūšis	Užmaunamas raktas

