



Praskečiamas raktas veržlėms su kiaurymėmis priekyje tiesus, Maksimalus \varnothing / kakliuko nominalusis \varnothing : 125/8mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	628800 125/8
GTIN	4020772041106
Produktų klasė	63Q

Aprašymas

Modelis:

Specialus plienas, briaunos šlifotos ir juodintos.
Su fiksuotu kakliuku.

Paskirtis:

Veržlėms su dviem kiaurymėmis.

Pastaba:

Kakliuko \varnothing = kakliuko nominalusis \varnothing – 0,1 mm; tolerancijos ribos h12.

Techninis aprašymas

visas ilgis	295 mm
Atstumas tarp kakliukų a, reguliuojamas	80 - 125 mm
didžiausias \varnothing	125 mm
Kakliuko nominalusis \varnothing	8 mm
Tipas	764C
Gamintojo pavadinimas	764
Produkto rūšis	Veržliaraktis su kiaurymėmis priekyje

