

**Veržliaraktis abiem atvirais galais, Rakto dydis: 41X46mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	610100 41X46
GTIN	4018754018130
Produktų klasė	63A

Aprašymas**Modelis:**

Iš abiejų pusių - ypač lengvos eigos, tvirtos terkšlės – perjungiamos dešininiam ir kairiniam priveržimui. Siauros rakto pločio tolerancijos ribos.

Patogi, dvigubos T formos rankena. Optimalus atsparumas lenkimui, geras jėgos perdavimas.

Standartas:**DIN 3110 / ISO 3318****Apdirbama medžiaga:**

Chrome-Alloy-Steel; smūgiams atspari danga, nikeliuota ir chromuota; glotniai nuapvalintas paviršius.

Pastaba:

ATKREIPKITE DĖMESĮ!

Taip pat GARANT yra alternatyva šiam produktui!

Rekomenduojamos prekės numeris: 610600

Techninis aprašymas

Rakto dydis ₁	41 mm
Rakto dydis ₂	46 mm
maksimalus žiočių dydis b2	95 mm
maksimalus žiočių aukštis h	12 mm
maksimalus žiočių dydis b1	88 mm
Raktų dydžių matmenys	metrais
Rakto ilgis L	425 mm

Norma	DIN 3110
Norma	ISO 3318
Žiočių padėtis 1	15 laipsniai
Žiočių padėtis 2	15 laipsniai
nekibirkščiuojantis	ne
iš abiejų pusių vienodas rakto dydis	ne
Produkto rūšis	Veržliaraktis