



Veržliaraktis abiem atvirais galais, Rakto dydis: 14X17 mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	610700 14X17
GTIN	4045197158956
Produktų klasė	61A

Aprašas

Aprašymas:

Kaldintos štampuojant. Siauros rakto pločio tolerancijos ribos.
Patogus laikyti profilis. Ypač patvarus ir tvirtas.

Norma:

DIN 3110 / ISO 3318

Medžiaga:

Chrome-Alloy-Steel; chromuotas (smūgiams atspari danga); glotniai nuapvalintas paviršius.

Rakto ilgis L: 205 mm

maksimalus žiočių dydis b1: 33 mm

maksimalus žiočių dydis b2: 39 mm

maksimalus žiočių aukštis h: 6 mm

Techninis aprašymas

maksimalus žiočių aukštis h	6 mm
Rakto dydis ₂	17 mm
maksimalus žiočių dydis b1	33 mm
maksimalus žiočių dydis b2	39 mm
Rakto dydis ₁	14 mm
Raktų dydžių matmenys	metrais
Rakto ilgis L	205 mm
Norma	DIN 3110
Norma	ISO 3318

Žiočių padėtis 1	15 laipsniai
Žiočių padėtis 2	15 laipsniai
nekibirkščiuojantis	ne
iš abiejų pusių vienodas rakto dydis	ne