

**Veržliaraktis abiem atvirais galais, Rakto dydis: 17X19mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	610100 17X19
GTIN	4018754017898
Produktų klasė	63A

**Aprašymas****Modelis:**

Iš abiejų pusių - ypač lengvos eigos, tvirtos terkšlės – perjungiamos dešininiam ir kairiniam priveržimui. Siauros rakto pločio tolerancijos ribos.

Patogi, dvigubos T formos rankena. Optimalus atsparumas lenkimui, geras jėgos perdavimas.

**Standartas:**

**DIN 3110 / ISO 3318**

**Apdirbama medžiaga:**

Chrome-Alloy-Steel; smūgiams atspari danga, nikeliuota ir chromuota; glotniai nuapvalintas paviršius.

**Pastaba:**

**ATKREIPKITE DĖMESĮ!**

Taip pat GARANT yra alternatyva šiam produktui!

Rekomenduojamos prekės numeris: 610600

**Techninis aprašymas**

maksimalus žiočių aukštis h	7 mm
maksimalus žiočių dydis b1	40 mm
Rakto dydis <sub>2</sub>	19 mm
maksimalus žiočių dydis b2	43 mm
Rakto dydis <sub>1</sub>	17 mm
Raktų dydžių matmenys	metrais
Rakto ilgis L	220 mm

Norma	DIN 3110
Norma	ISO 3318
Žiočių padėtis 1	15 laipsniai
Žiočių padėtis 2	15 laipsniai
nekibirkščiuojantis	ne
iš abiejų pusių vienodas rakto dydis	ne
Produkto rūšis	Veržliaraktis