



## 6-briaunė 1/4 colio galvutė ilga, Rakto dydis: 9mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	631400 9
GTIN	4018754000234
Produktų klasė	63A

### Aprašymas

#### Modelis:

Kaldintos iš aukštos kokybės plieno, viduje pagilintos, kad greitai pagautų varžtų galvutes. Vidinis kvadratas su kiauryme pagal DIN 3120-D 6,3.

Specialiu kaldinimo būdu pluoštas optimaliai orientuotas. Labai tikslūs galvučių dydžiai. Neslysta per varžtų kraštus, varžtų galvutės ir veržlės nepažeidžiamos. Grūdintos alyvos vonelėje be įtampos ir deformacijų, todėl labai tiksliai uždedamos. Paviršius glotniai užapvalintas, **AS-drive** profilis.

#### Standartas:

**DIN 3124-L**

#### Apdirbama medžiaga:

HPQ® plienas, smūgiams atspari danga – nikeliuotas ir chromuotas.

### Techninis aprašymas

Ilgis	50 mm
Ø iš judesio perdavos detalei pusės	12,8 mm
Rakto dydis	9 mm
Pavaros keturbriaunis	1/4 in
Norma	DIN 3124
Perdavos profilis	6-briaunis užmaunamas raktas
Medžiaga	HPQ® greitapjovis plienas
Paviršius	ant nikelio chromuoti

su AS-drive profiliu

taip

Produkto rūšis

Galvutė