



Veržliaraktis abiem atvirais galais, Rakto dydis: 18X21mm



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 610100 18X21 |
| GTIN | 4018754017911 |
| Produktų klasė | 63A |

Aprašymas

Modelis:

Iš abiejų pusių - ypač lengvos eigos, tvirtos terkšlės – perjungiamos dešininiam ir kairiniam priveržimui. Siauros rakto pločio tolerancijos ribos.

Patogi, dvigubos T formos rankena. Optimalus atsparumas lenkimui, geras jėgos perdavimas.

Standartas:

DIN 3110 / ISO 3318

Apdirbama medžiaga:

Chrome-Alloy-Steel; smūgiams atspari danga, nikeliuota ir chromuota; glotniai nuapvalintas paviršius.

Pastaba:

ATKREIPKITE DĖMESĮ!

Taip pat GARANT yra alternatyva šiam produktui!

Rekomenduojamos prekės numeris: 610600

Techninis aprašymas

| | |
|-----------------------------|---------|
| maksimalus žiočių dydis b1 | 40 mm |
| Rakto dydis ₂ | 21 mm |
| maksimalus žiočių dydis b2 | 47 mm |
| maksimalus žiočių aukštis h | 8 mm |
| Rakto dydis ₁ | 18 mm |
| Raktų dydžių matmenys | metrais |
| Rakto ilgis L | 235 mm |

| | |
|--------------------------------------|---------------|
| Norma | DIN 3110 |
| Norma | ISO 3318 |
| Žiočių padėtis 1 | 15 laipsniai |
| Žiočių padėtis 2 | 15 laipsniai |
| nekibirkščiuojantis | ne |
| iš abiejų pusių vienodas rakto dydis | ne |
| Produkto rūšis | Veržliaraktis |