



6-briaunė 1/4 colio galvutė ilga, Rakto dydis: 11 mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	631400 11
GTIN	4018754000258
Produktų klasė	63A

Aprašymas

Modelis:

Kaldintos iš aukštos kokybės plieno, viduje pagilintos, kad greitai pagautų varžtų galvutes. Vidinis kvadratas su kiauryme pagal DIN 3120-D 6,3.

Specialiu kaldinimo būdu pluoštas optimaliai orientuotas. Labai tikslūs galvučių dydžiai. Neslysta per varžtų kraštus, varžtų galvutės ir veržlės nepažeidžiamos. Grūdintos alyvos vonelėje be įtampos ir deformacijų, todėl labai tiksliai uždedamos. Paviršius glotniai užapvalintas, **AS-drive** profilis.

Standartas:

DIN 3124-L

Apdirbama medžiaga:

HPQ® plienas, smūgiams atspari danga – nikeliuotas ir chromuotas.

Techninis aprašymas

Ø iš judesio perdavos detalei pusės	15,5 mm
Rakto dydis	11 mm
Ilgis	50 mm
Pavaros keturbriaunis	1/4 in
Norma	DIN 3124
Perdavos profilis	6-briaunis užmaunamas raktas
Medžiaga	HPQ® greitapjovis plienas
Paviršius	ant nikelio chromuoti

su AS-drive profiliu

taip

Produkto rūšis

Galvutė