

**6-briaunė 1/4 colio galvutė ilga, Rakto dydis: 12mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	631415 12
GTIN	4045197493330
Produktų klasė	62A

Aprašymas**Modelis:**

Kaldintos iš aukštos kokybės plieno, viduje pagilintos, kad greitai pagautų varžtų galvutes. Vidinis kvadratas su kiauryme pagal DIN 3120-D 6,3.

Standartas:

DIN 3124-L

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.

Pastaba:

Ilgas HOLEX 6-briaunes galvutes galite įsigyti taip pat ir colinių dydžių (Nr. 631417).

Techninis aprašymas

Ilgis	50 mm
Ø iš judesio perdavos detalei pusės	16,9 mm
Rakto dydis	12 mm
Pavaros keturbriaunis	1/4 in
Norma	DIN 3124
Perdavos profilis	6-briaunis užmaunamas raktas
Medžiaga	Chromo vanadžio plienas
Paviršius	chromuotas
su AS-drive profiliu	ne

Produkto rūšis

Galvutė