



Veržliaraktis abiem atvirais galais, colinis, Tipas: 9



Užsakymo data

Užsakymo numeris	610120 9
GTIN	4018754019779
Produktų klasė	63A

Aprašymas

Modelis:

Iš abiejų pusių - ypač lengvos eigos, tvirtos terkšlės – perjungiamos dešininiam ir kairiniam priveržimui. Siauros rakto pločio tolerancijos ribos.

Patogi, dvigubos T formos rankena. Optimalus atsparumas lenkimui, geras jėgos perdavimas.

Standartas:

DIN 3110 / ISO 3318

Apdirbama medžiaga:

Chrome-Alloy-Steel; smūgiams atspari danga, nikeliuota ir chromuota; glotniai nuapvalintas paviršius.

Techninis aprašymas

maksimalus žiočių dydis b1	32 mm
maksimalus žiočių dydis b2	36 mm
maksimalus žiočių aukštis h	5,8 mm
Raktų dydžių matmenys	coliais
Rakto dydis ₂	5/8 in
Rakto ilgis L	205 mm
Rakto dydis ₁	9/16 in
Norma	DIN 3110
Norma	ISO 3318
Žiočių padėtis 1	15 laipsniai

Žiočių padėtis 2	15 laipsniai
nekibirksčiuojantis	ne
iš abiejų pusių vienodas rakto dydis	ne
Produkto rūšis	Veržliaraktis