

**Veržliaraktis abiem atvirais galais, Rakto dydis: 21X23mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	610100 21X23
GTIN	4018754017966
Produktų klasė	63A

Aprašymas**Modelis:**

Iš abiejų pusių - ypač lengvos eigos, tvirtos terkšlės – perjungiamos dešininiam ir kairiniam priveržimui. Siauros rakto pločio tolerancijos ribos.

Patogi, dvigubos T formos rankena. Optimalus atsparumas lenkimui, geras jėgos perdavimas.

Standartas:

DIN 3110 / ISO 3318

Apdirbama medžiaga:

Chrome-Alloy-Steel; smūgiams atspari danga, nikeliuota ir chromuota; glotniai nuapvalintas paviršius.

Pastaba:

ATKREIPKITE DĖMESĮ!

Taip pat GARANT yra alternatyva šiam produktui!

Rekomenduojamos prekės numeris: 610600

Techninis aprašymas

maksimalus žiočių dydis b2	51 mm
maksimalus žiočių dydis b1	47 mm
Rakto dydis ₁	21 mm
Rakto dydis ₂	23 mm
maksimalus žiočių aukštis h	8 mm
Raktų dydžių matmenys	metrais
Rakto ilgis L	250 mm

Norma	DIN 3110
Norma	ISO 3318
Žiočių padėtis 1	15 laipsniai
Žiočių padėtis 2	15 laipsniai
nekibirkščiuojantis	ne
iš abiejų pusių vienodas rakto dydis	ne
Produkto rūšis	Veržliaraktis