

Garant
Veržliaraktis abiem atvirais galais, Rakto dydis: 13X14 mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	610700 13X14
GTIN	4045197158918
Produktų klasė	61A

Aprašymas
Modelis:

Iš abiejų pusių - ypač lengvos eigos, tvirtos terkšlės – perjungiamos dešininiam ir kairiniam priveržimui. Siauros rakto pločio tolerancijos ribos.

Patogus laikyti profilis. Ypač patvarus ir tvirtas.

Standartas:

DIN 3110 / ISO 3318

Apdirbama medžiaga:

Chrome-Alloy-Steel; chromuotas (smūgiams atspari danga); glotniai nuapvalintas paviršius.

Rakto ilgis L: 190 mm

maksimalus žiočių dydis b1: 33 mm

maksimalus žiočių dydis b2: 35 mm

maksimalus žiočių aukštis h: 6 mm

Techninis aprašymas

maksimalus žiočių aukštis h	6 mm
maksimalus žiočių dydis b1	33 mm
maksimalus žiočių dydis b2	35 mm
Rakto dydis ₁	13 mm
Rakto dydis ₂	14 mm
Raktų dydžių matmenys	metrais
Rakto ilgis L	190 mm
Norma	DIN 3110

Norma	ISO 3318
Žiočių padėtis 1	15 laipsniai
Žiočių padėtis 2	15 laipsniai
nekibirksčiuojantis	ne
iš abiejų pusių vienodas rakto dydis	ne
Produkto rūšis	Veržliaraktis