



## Kelnės su petnešomis Quality Dress, šviesiai pilkos, Dydis DE: 26



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	091132 26
GTIN	4014382988869
Produktų klasė	09S

### Aprašas

#### Aprašymas:

Darbiniai drabužiai **Quality Dress** iš 100% medvilnės. Medvilnė itin atspari cheminiam ir mechaniniam poveikiui ir karščiui. Natūralią medvilnę malonu dėvėti dėl jos temperatūros reguliavimo savybių ir gero sugėrimo.

**Kelnės su petnešomis** su reguliuojamu 6 cm juosmeniu.

- **Prisiūta, pakelta inkstų apsauga.**
- **Išorinė, atvira kišenė su lipukų juosta atskirtais skyreliais.**
- **Dvigubas antkišenis su užtraukiama kišene.**
- **Smūgiams ir karščiui atsparus plastikinis užsegimas.**

#### Aprašas:

- **Užtrauktukas.**
- **Dvi išorinės, sutvirtintos priekinės kišenės.**
- **Kišenė ant šlaunies.**
- **Išorinė kišenėlė telefonui.**
- **Sutvirtinti keliai.**
- **Kišenė metrui.**

#### Pastaba:

Parduotuvėje pateikti dydžiai atitinka Vokietijos standartinius dydžius. Norėdami sužinoti standartinių dydžių atitikmenis savo šalyje, žiūrėkite dydžių lentelę arba techninius duomenis.

**Galima užsakyti ir kitos spalvos.**

**Kombinezonas, mėlynos spalvos Nr. 091131.**

Audinio sudėtis: 100 % medvilnė

Medžiagos svoris/Audinio tankumas: 285 g/m<sup>2</sup>

Rūbų standartas: UV standartas 801

Plovimas: 60 °C margiems skalbiniams

**Techninis aprašymas**

Kišenių ant kelių kiekis	2
Šoninių kišenių kiekis	2
Dydis FR	48C
Kišenių matuokliui kiekis	1
Atvira kišenė	išorinė, su lipukų juosta atskirtais skyreliais
Kišenė telefonui	taip
Kištukinė sagtis	smūgiams ir karščiui atsparus plastikinis užsegimas
dvigubas antkišenis su užtraukiama kišene	taip
užtrauktukas ant kojos	tiesus, atviras
Dydis DE	26
Šoninės kišenės	uždėtas, sustiprintas
storesnė kelių zona	taip
inkstų apsauga	taip
Kišenių ant šlaunies kiekis	1
kelnių užtrauktukas	Užtrauktukas
Medžiaga	Medvilnė
Dydis UK	38S
Dydis US	38/31
Dydis IT	48C
Serija	QUALITY DRESS
Speciali paslauga	tekstilės apdaila
Dydis ES	48C

Dydis NL	26
Lytis	Vyriškas modelis
Audinio sudėtis	100 % medvilnė
Medžiagos svoris/Audinio tankumas	285 g/m <sup>2</sup>
Rūbų standartas	UV standartas 801
Plovimas	60 °C margiems skalbiniams
Balinimas	nebalinti
Cheminis valymas	Valymas perchloretilenu
Džiovinimas	tausojamas džiovinimas (žema temperatūra)
Lyginimas	gana karštas, maksimali temperatūra 150° C
Spalva	šviesiai pilkos
Produkto rūšis	Kelnės su petnešomis