

**HOLEX®**
**Užmaunamų raktų rinkinys 1/4; 1/2 colio kvadratas 43 vnt.**

**Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 630100        |
| GTIN             | 4045197161642 |
| Produktų klasė   | 62A           |

**Aprašas**
**Aprašymas:**

**Varomosios / jungiamosios dalys** pagal **DIN 3122 / 3123**; **sukimo galvutės** pagal **DIN 3124**.  
Vidiniai ir išoriniai kvadratai pagal **DIN 3120**.

**Paskirtis:**

Varžtamams / veržlėms gs\_profil\_6kant-einsatz M2–M20.

Vidiniams šešiabriauniams gs\_profil\_6kant M4–M18.

**Medžiaga:**

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.

**Tiekimo sudėtis:**

1/4 colio galvutės, 6-briaunės: 11 vnt. Nr. 631020 dyd. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 13

1/2 colio galvutės, 12-briaunės: 13 vnt. Nr. 642120 dyd. 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32

1/4 colio galvutės, 6-briaunės: 3 vnt. Nr. 631720 dyd. 3; 4; 5

1/2 colio galvutės, 6-briaunės: 5 vnt. Nr. 643220 dyd. 6; 8; 10; 12; 14

1/4 colio skersinė rankena: 1 vnt. panašus į Nr. 633029

1/2 colio skersinė rankena: 1 vnt. Nr. 641320

1/4 colio įstatoma rankena: 1 vnt. panašus į Nr. 632829

1/4 colio prailgintuvas: 2 vnt. Nr. 632420 dyd. 50; 150

1/2 colio prailgintuvas: 2 vnt. Nr. 641020 dyd. 130; 255

1/4 colio kardaninis šarnyras: 1 vnt. Nr. 633520

1/2 colio kardaninis šarnyras: 1 vnt. Nr. 641620

Terkšlė 1/4 colio: 1 vnt. Nr. 632300

Terkšlė 1/2 colio: 1 vnt. Nr. 640220

Sudėta į: Lakštinio plieno dėžė

Ilgis: 440 mm

Plotis: 266 mm

Aukštis: 50 mm

Pavaros keturbriaunis: 1/2 in

Pavaros keturbriaunis: 1/4 in

6-briaunių galvučių dydžių ribos: 4–13 mm

12-briaunių galvučių dydžių ribos: 13-32 mm

6-briaunių veržliarakčių dydžių ribos: 3-14 mm

## Techninis aprašymas

|                                       |                       |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Pavaros keturbriaunis                 | 1/2 in                |
| Pavaros keturbriaunis                 | 1/4 in                |
| Perdavos profilis                     | 6-briaunė galvutė     |
| Perdavos profilis                     | 6-briaunis raktas     |
| Perdavos profilis                     | 12-briaunė galvutė    |
| Dalių skaičius                        | 43                    |
| 6-briaunių galvučių dydžių ribos      | 4-13 mm               |
| 12-briaunių galvučių dydžių ribos     | 13-32 mm              |
| 6-briaunių veržliarakčių dydžių ribos | 3-14 mm               |
| Pakuotė                               | Lakštinio plieno dėžė |
| Ilgis                                 | 440 mm                |
| Plotis                                | 266 mm                |
| Aukštis                               | 50 mm                 |