



Galvūčių rinkinys, su TiN danga, 1/4 colio kvadratas 30 vnt.



Užsakymo data

Užsakymo numeris	630340
GTIN	4000896175475
Produktų klasė	630

Aprašymas

Modelis:

Varomosios / jungiamosios dalys pagal **DIN 3122 / 3123**; **sukimo galvutės** pagal **DIN 3124**.

Vidiniai ir išoriniai kvadratai pagal **DIN 3120**.

TiN dengtos geležtės puikiam sukibimui ir atsparumui nuo dilimo. Optimali apsauga nuo korozijos.

Paskirtis:

Varžtams su vidiniu šešiabriauniu / veržlėms M2 – M8 ir varžtams su vidiniu šešiabriauniu ir sriegiu M4 – M8.

Pozidriv ir Phillips varžtams su sriegiu M2,5 – M5 ir vidiniams Torx® varžtams su sriegiu M3 – M6.

Tiekimo sudėtis:

6-briaunės galvutės: 12 vnt. dyd. 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm

Galvutės, 6-briaunės,

su TiN danga: 4 vnt. Nr. 631733 dyd. 3; 4; 5; 6

Galvutės vidiniams Torx® varžtams

su TiN danga: 5 vnt. dyd. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30

Atsuktuvų galvutės Phillips varžtams

su TiN danga: 2 vnt. dyd. 1; 2

Galvutės, Pozidriv,

su TiN danga: 2 vnt. dyd. 1; 2

Įstatoma rankena: 1 vnt.

Ilgintuvai: 2 vnt. dyd. 55; 147 mm
 Šarnyras: 1 vnt.
 Terkšlė: 1 vnt.
 Sudėta į: Plastikinė dėžutė su stovu / padėklu
 Aukštis: 54 mm
 Pavaros keturbriaunis: 1/4 in
 6-briaunių galvučių dydžių ribos: 4-14 mm
 6-briaunių veržliarakčių dydžių ribos: 3-6 mm

Techninis aprašymas

Dalių skaičius	30
Perdavos profilis	Atsuktuvus TORX® varžtams
Perdavos profilis	Pozidriv atsuktuvus
Perdavos profilis	Atsuktuvus, skirtas Phillips varžtams
Perdavos profilis	6-briaunis raktas
Perdavos profilis	6-briaunė galvutė
Pavaros keturbriaunis	1/4 in
6-briaunių galvučių dydžių ribos	4-14 mm
6-briaunių veržliarakčių dydžių ribos	3-6 mm
Pakuotė	Plastikinė dėžutė su stovu / padėklu
Ilgis	180 mm
Plotis	150 mm
Aukštis	54 mm
Produkto rūšis	Užmaunamas raktas