

**Veržliaraktis abiem atvirais galais, chromuotas, Rakto dydis: 7X8mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	610950 7X8
GTIN	4045197441430
Produktų klasė	62A

**Aprašymas****Modelis:**

Iš abiejų pusių - ypač lengvos eigos, tvirtos terkšlės – perjungiamos dešininiam ir kairiniam priveržimui. Siauros rakto pločio tolerancijos ribos.

Su ovaliu kotu.

**Standartas:**

**DIN 3110 / ISO 3318**

**Apdirbama medžiaga:**

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.

**Techninis aprašymas**

Rakto dydis <sub>2</sub>	8 mm
maksimalus žiočių dydis b <sub>2</sub>	20 mm
maksimalus žiočių dydis b <sub>1</sub>	18 mm
Rakto dydis <sub>1</sub>	7 mm
maksimalus žiočių aukštis h	4 mm
Raktų dydžių matmenys	metrais
Rakto ilgis L	130 mm
Norma	DIN 3110
Norma	ISO 3318
Žiočių padėtis 1	15 laipsniai
Žiočių padėtis 2	15 laipsniai

Paviršius	chromuotas
Produkto pavadinimo požymis	chromuotas
nekibirkščiuojantis	ne
iš abiejų pusių vienodas rakto dydis	ne
Produkto rūšis	Veržliaraktis