

HOLEX**Veržliaraktis abiem atvirais galais, chromuotas, Rakto dydis: 13X17mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	610950 13X17
GTIN	4045197159267
Produktų klasė	62A

Aprašymas**Modelis:**

Iš abiejų pusių - ypač lengvos eigos, tvirtos terkšlės – perjungiamos dešiniam ir kairiniam priveržimui. Siauros rakto pločio tolerancijos ribos.

Su ovaliu kotu.

Standartas:

DIN 3110 / ISO 3318

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.

Techninis aprašymas

Rakto dydis ₁	13 mm
maksimalus žiočių dydis b2	39 mm
maksimalus žiočių dydis b1	33 mm
Rakto dydis ₂	17 mm
maksimalus žiočių aukštis h	6 mm
Raktų dydžių matmenys	metrais
Rakto ilgis L	201 mm
Norma	DIN 3110
Norma	ISO 3318
Žiočių padėtis 1	15 laipsniai
Žiočių padėtis 2	15 laipsniai

Paviršius	chromuotas
Produkto pavadinimo požymis	chromuotas
nekibirkščiuojantis	ne
iš abiejų pusių vienodas rakto dydis	ne
Produkto rūšis	Veržliaraktis